

HS-9940 山根式イルミマーカー



マーキング部押し出し時
※27Gシャンデリア装着



for VIT

全長：160mm / シャフト25mm / 先端部 2.4×3.0mm / 突起部0.6×1.5mm / ステンレス製 / ¥275,000

- 27Gシャンデリアファイバーを装着することで、マーキング部位を可視化できます。
- マーキング用の先端（突起）はハンドル部で出し入れでき、狙った強膜上だけにマーキングが可能です。
- 熟練した助手が不在の際などの、バックリング手術に最適な器具となっております。

ご考案：山根アイクリニック馬車道 山根 真 先生

HS-2639 開瞼器 メヒラーク



両眼使用可能

開瞼部 13mm / ステンレス SUS430 / ¥28,000

本品は、両眼兼用で使用が可能で、現行のネジ止め式の開瞼器のように左右を使い分ける必要がありません。また、軸部分の緩やかな湾曲により、開瞼時に挙筋腱膜にかかる牽引ストレスを軽減いたします。ネジ式の為、しっかりと開瞼する事も、微調整することも可能となっております。牽引ストレス及び患者様の負荷を軽減します。

ご考案：神戸市・にしむら眼科 幸島 究 先生



2025年新製品
HS-2625A,B 狭瞼器 ×ハサーム (中)・(小)